



КОМПОНЕНТЫ CAD-CAM DENTIS



Скан Боди

3shape
exocad


Высокоточная библиотека

Эргономичный дизайн,
минимизирующий
проблемы при установке.


Технология покрытия
от компании DENTIS
минимизирует отражающую
способность, что приводит
к более четкому и удобному
сканированию.

Монолитная конструкция,
уменьшающая ошибки при
сканировании.


Прочное и
высокоточное
соединение из титана.



Темно-синий цвет указывает на более
высокую точность при сканировании



Совмещение данных сканирования и
библиотеки абатментов



Данные сканирования соответствуют
библиотеке (3shape)

※ Вы можете загрузить библиотеку на сайте www.independentpro.ru ► Библиотека CAD/CAM.

Титановое основание

zshape
exocad

Антиротационная
конструкция

Цифровая библиотека
с широким выбором
цементных зазоров.
(50 мкм, 80 мкм, 100 мкм, 140 мкм)

Улучшенное цементное
соединение благодаря
особому дизайну.

Особый дизайн
обеспечивает естественный
и функциональный
придесневой профиль.

Соединяется с
узкими/мини/стандартными
имплантатами Dentis.

Титановые основания могут использоваться в различных клинических случаях в зависимости от высоты десны, толщины ткани и глубины установки имплантата.




Схема протезирования для цифровой системы

Описание	Последовательность	Инструменты
Лабораторный аналог	 Цифровой лабораторный аналог	
Слепок	 Скан Боди	
Абатмент	  Титановое основание Pre-Milled абатмент 1.25 Ручная шестигранная отвертка	
	  Винт-заглушка Формирователь десны 1.25 Ручная шестигранная отвертка	
Имплантат Dentis	 Узкий / Мини / Стандартный	  Машинный имплантовод Ручной имплантовод

Скан Боди



Узкий

Диаметр	Длина	Тип	Код
Ø4.0	8мм	Узкий, короткий	DSSBNSS
	12мм	Узкий, длинный	DSSBNLS
	16мм	Узкий, экстрадлинный	DSSBNELS

Винт: DSSBSS



Мини

Диаметр	Длина	Тип платформы	Код
Ø3.8	8мм	Мини, короткий	DSSBMSS
	12мм	Мини, длинный	DSSBMLS
	16мм	Мини, экстрадлинный	DSSBMELS

Винт: DSSBSM



Стандартный

Диаметр	Длина	Тип платформы	Код
Ø4.5	8мм	Стандартный, короткий	DSSBRSS
	12мм	Стандартный, длинный	DSSBRLS
	16мм	Стандартный, экстрадлинный	DSSBRELS

Винт: DSSBS



Pre-Milled Абатмент

Тип Arum

Узкий

Диаметр абатмента	Hex	Код
Ø10	Double Hex 1.4	DSCBAN10HS
	Non-Hex	DSCBAN10NS

Винт: DSASS



Мини

Диаметр абатмента	Hex	Код
Ø10	Hex 2.1	DSCBAM10HS
	Non-Hex	DSCBAM10NS

Винт: 2DSASM



Стандартный

Диаметр абатмента	Hex	Код
Ø10	Hex 2.5	DSCBA10HS
	Non-Hex	DSCBA10NS
Ø14	Hex 2.5	DSCBA14HS
	Non-Hex	DSCBA14NS

Винт: DSAS



Тип Manix

Узкий

Диаметр абатмента	Hex	Код
Ø10	Double Hex 1.4	DSCBMN10HS
	Non-Hex	DSCBMN10NS



Мини

Диаметр абатмента	Hex	Код
Ø10	Hex 2.1	DSCBMM10HS
	Non-Hex	DSCBMM10NS



Стандартный

Диаметр абатмента	Hex	Код
Ø10	Hex 2.5	DSCBM10HS
	Non-Hex	DSCBM10NS
Ø14	Hex 2.5	DSCBM14HS
	Non-Hex	DSCBM14NS



Титановые основания




Титановые основания используются при изготовлении индивидуальных абатментов из диоксида циркония с помощью технологии CAD/CAM.

Рекомендуемый торк: 20Нсм (узкий), 30Нсм (мини, стандартный)

Узкий

Диаметр абатмента	Hex	G/H	Код
Ø 4.0	Double Hex	2	DSTFCN402045HS
		3.5	DSTFCN403545HS
		5.0	DSTFCN405045HS


Винт: DSASS



Мини

Диаметр абатмента	Hex	G/H	Код
Ø 4.0	HEX	2	DSTFCM402045HS
		3.5	DSTFCM403545HS
		4.5	DSTFCM405045HS


Винт: 2DSASM



Стандартный

Диаметр абатмента	Hex	G/H	Код
Ø 4.8	HEX	2	DSTFC482045HS
		3.5	DSTFC483545HS
		5.0	DSTFC485045HS

Винт: 2DSAS



Цифровой аналог

Цифровые лабораторные аналоги применяются для изготовления моделей на 3D-принтере.

Тип платформы	Код
Узкий	DSDLANS
Мини	DSDLAMS
Стандартный	DSDLARS

3shape
exocad



Винт затягивается снизу



☎ +7 (960) 914-01-11
☎ +7 (960) 916-07-05
☎ +7 (905) 078-55-77

✉ dss.42@mail.ru



🌐 shop-dss.ru